


MITOYA

ORCA MINI 150



Lampa COB LED Bi-color

Instrukcja obsługi


Dziękujemy za wybór produktów MITOYA! ORCA MINI 150 to przenośna lampa video COB LED Bi-color. Lampa jest urządzeniem elektrycznym; jego niewłaściwe użytkowanie może spowodować awarię lub uszkodzek na zdrowiu. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z treścią poniższej instrukcji.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Lampa ORCA MINI 150
Klosz mini Bowsen
Zasilacz sieciowy 24 V 6,25 A
Walizka
Instrukcja obsługi

BUDOWA LAMPY

A. Włącznik | B. Pokrętło funkcyjne nr 1 | C. Pokrętło funkcyjne nr 2 | D. Wyświetlacz TFT | E. Gwint montażowy 1/4" | F. Wejście zasilania USB | G. Wejście zasilania sieciowego | H. Blokada mocowania mini Bowsen | I. Otwory stabilizujące ARRI pin



OSTRZEŻENIA


- » Lampa nie posiada uszczelnienia; należy chronić ją przed wilgocią, deszczem i pyłem.
- » Lampa nie jest odporna na wstrząsy; należy chronić ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i upadkami.
- » Lampa posiada aktywny system chłodzenia - wentylator i radiator - oraz perforację obudowy, ułatwiającą odprowadzanie ciepła. Podczas pracy, obudowa lampy nagrzewa się i jest to zjawisko naturalne. Należy zachować szczególną ostrożność przy bezpośrednim kontakcie urządzenia z ciałem; nagrzana obudowa może spowodować dyskomfort, bezpośredni kontakt z wentylatorem/radiatorem może spowodować oparzenia i urazy.
- » Dopuszczalna temperatura pracy lampy to 0-40°C. Jeśli lampa nagrzewa się do wyższych temperatur, zaprzestaj pracy z nią i skontaktuj się z serwisem.
- » Zaprzestaj pracy z lampą, jeśli jej obudowa została uszkodzona, widoczne są jej elementy wewnętrzne, lampa wydzielą nieprzyjemny zapach lub wydobywa się z niej dym.
- » Nie ustawiaj lampy blisko oczu; intensywne światło może doprowadzić do uszkodzenia wzroku.
- » Po zakończonej pracy odłącz lampę od źródła zasilania.
- » Po zakończonej pracy odczekaj, aż obudowa lampy ostygnie, zanim spakujesz ją do walizki/pudełka.
- » Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt w suchym i wentylowanym pomieszczeniu.

CHARAKTERYSTYKA

ORCA MINI 150 Bi-color to lampa światła stałego COB LED o maksymalnej mocy 13 300 lumenów. Oferuje regulację mocy światła, temperatury barwowej CCT 2700-6500 K oraz 6 trybów tematycznych EFFECT. Współczynnik CRI 95+ gwarantuje wierne odwzorowanie barw. Pobór mocy urządzenia wynosi 150 W. Lampa może być zasilana sieciowo lub przez USB-C (min. 10 W PD). Posiada aktywny system chłodzenia oraz perforowaną obudowę. Umożliwia korzystanie z modyfikatorów światła w standardzie mini Bowsen i jest przeznaczona do montażu na statywach z gwintem 1/4". Dodatkowe stabilizacje zapewniają otwory blokujące w standardzie ARRI.

OBSLUGA I TRYBY PRACY

Lampa ORCA MINI 150 Bi-color oferuje pracę w trybie światła naturalnego CCT oraz w trybie programów tematycznych EFFECT. Poruszanie się po menu ułatwia wyświetlacz TFT. Wyświetlacz informuje o bieżącym trybie pracy, parametrach światła, grupie, kanale oraz aktualnej temperaturze urządzenia.



1. Napięcie
2. Tryb pracy (CCT/EFFECT)
3. Wybór aktywnego parametru
4. Temperatura barwowa światła (K)
5. Moc światła (%)
6. Oznaczenie systemowe efektu
7. Nazwa efektu
8. Temperatura urządzenia
9. Grupa i kanał

» Włącz urządzenie.

- » Po włączeniu lampa automatycznie wyświetli bieżącą temperaturę podzespołów oraz rozpozna napięcie zasilania.
- » Naciśnij przycisk funkcyjny 2, aby wybrać tryb pracy lampy.
- » W trybie CCT: obróć pokrętło funkcyjne 1, aby dostosować temperaturę barwową; obróć pokrętło 2, aby dostosować moc światła.
- » W trybie EFFECT: obróć pokrętło 1, aby wybrać jeden z sześciu programów tematycznych; obróć pokrętło 2, aby dostosować moc światła.

Lampa ORCA MINI 150 Bi-color oferuje 6 programów tematycznych, uszeregowanych w dwie grupy: A i D.

Grupa A: Flash / Flash Fast / TV screen
Grupa D: Strobo Lights 1 / Strobo Lights 2 / Strobo Lights 3

STEROWANIE BEZPRZEWODOWE

Lampa ORCA MINI 150 Bi-color może być sterowana zdalnie za pomocą aplikacji na urządzenia mobilne. Poniżej znajduje się kod QR odsyłający do aplikacji. Aplikacja umożliwia zmianę ustawień światła oraz łączenie kilku lamp w grupy.

Lampa może pracować w grupach A-F6 i 100 kanałach. Aby sterowanie bezprzewodowe działało poprawnie, upewnij się, że lampa pracuje w tej samej grupie i w tym samym kanale, który został wybrany w aplikacji mobilnej. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło funkcyjne 1, aby przejść do ustawień sterowania bezprzewodowego. Naciśnij pokrętło 1 ponownie, aby wybrać pożądaną paramet. Obróć pokrętło, aby zmienić wartość parametru. Naciśnij pokrętło ponownie, wybierz EXIT i zapisz nowe ustawienia.

- » MOD1 umożliwia kontrolę jednego urządzenia
- » MOD2 umożliwia kontrolę kilku urządzeń, wybór grupy GP i kanału pracy CH.



ZESKANUJ KOD QR ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO APLIKACJI



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pobór mocy	150 W
Napięcie wejściowe	12-24 V DC
Kąt padania światła	120°
Temperatura barwowa	2700-6500 K (+200 K)
Odwzorowanie barw	CRI 95+
Strumień świetlny	13 300 lm
Wymiary	114 x 84,5 x 68 mm
Waga	454 g
Temperatura pracy	0-40°C



BEZPIECZESTWO I UTYLIZACJA



Symbol CE umieszczony na urządzeniu potwierdza, że produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.



Symbol WEEE oznacza, że urządzenie zawiera elementy zasilające podlegające selektywnej zbiórce odpadów. Produktu oraz jego baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Zrzuć produkt należy oddać do wyznaczonych punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub baterii.

Pamiętaj, że prawidłowa utylizacja pomaga chronić środowisko i środowiskol

PRODUCENT/IMPORTER

MITOYA Sp. z o.o., Aleja 3 Maja 14 lok. 91, 00-381 Warszawa, Polska

ADRES KORESPONDENCYJNY

Sklep fotograficzny MITOYA, ul. Racjonalizacji 6, 02-673 Warszawa, Polska

sklep@mitoya.pl
(22) 295 12 04
mitoya.pl
mitoya.eu